



SIEMENS

Unity 3

یک دستگاه تشخیصی و فیتینگ سازگار با کامپیوتر است که برای ساده سازی و سرعت بخشیدن به بسیاری از فرآیندهای کاری روزانه ادیولوژیست طراحی شده است. مهم تر از همه، این دستگاه باعث می شود که کسب و کار ادیولوژیست با هزینه مقرون به صرفه ای انجام شود و زمان صرف شده برای تست، تنظیم و کالیبراسیون و خدمات ارائه شده توسط ادیولوژیست را به حداقل برسد.

– استفاده آسان:

- تمامی پروب ها قابل تنظیم هستند (بدون در نظر گرفتن سایز گوش بیمار) • استفاده آسان توسط کانکس به صورت AutoFit
- قابل اتصال هم به صورت Stand-alone و Noah.

– پشتیبانی هوشمندانه:

- تمامی ترانسدیوسرها به صورت on-board کالیبره می شوند و نیازی به کالیبراسیون مجزا ندارند • کل نرم افزار در صورت معرفی Update جدید اتوماتیک به روزرسانی می شوند.

– اندازه کوچک:

- ابعاد بسیار کوچک و سبک • قابل قرارگیری داخل اتاقک آکوستیک و حتی نصب به روی دیوار • قابلیت جداسازی ماژول ها از یکدیگر برای استفاده در فضاهای متفاوت.

– Audiometer Module Unity 3 :

- ادیومتر تشخیصی دو کاناله، جهت اندازه گیری Pure-tone و Speech به اضافه ویژگی های منحصر به فرد دیگر • این ادیومتر قابلیت انجام تست ادیومتری تن خالص تا فرکانس ۱۶ کیلو هرتز و قابلیت انجام تست های Weber و TEN را دارد و تمامی کنترل ها با کیبورد کامپیوتر قابل تنظیم و تغییر است.

– Real Ear Measurement Unity 3 :

- دستگاه اندازه گیری گوش واقعی کامل، دقیق و سریع • پروب ها با قابلیت تغییر سایز برای هر گوش با هر اندازه هستند و اندازه گیری دوگوشی به صورت همزمان امکان پذیر است، این امر باعث بالا رفتن سرعت تست می شود، از طرف دیگر کالیبراسیون پروب میکروفن دستگاه دقت تست را بسیار بالا می برد. Unity 3 این اندازه گیری دقیق را مدیون اسپیکر با کیفیت و استاندارد خود می باشد.

– امکان تست Aided, Unaided, Occluded (gain,output), Insertion Gain, RECD

– دارای محرک های ICRA, LTASS, ISTS و نویزهای مختلف

– قابل تنظیم با فرمول های DSL v5, NAL-NL1, NAL-NL2 و همینطور فرمول های manual منحصر به هر بیمار

– امکان Speech mapping

– Hearing Instrument Testbox Unity 3 :

جعبه تست سمعک کاملاً ایزوله، کوچک و آکوستیک، مناسب برای فضای کلینیکی جهت بررسی و راست آزمایی سمعک، مشخصات آکوستیکی سمعک، مصرف باتری سمعک مطابق با استانداردهای جهانی، ANSI S3.22, IEC 60118-1, IEC 60118-7